

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3485.330

# Refrigerador mural Blue e+ para exteriores

Estado: 10/06/2026 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3485.330 - Refrigerador mural Blue e+ para exteriores

## 1,5 kW – 5,0 kW

Refrigeradores murales Blue e+ para exteriores energéticamente eficientes en las clases de potencia 1500 W a 5000 W. Gracias al alto grado de protección IP56 / UL tipo 12/3R/4 y al campo de temperatura de -30 °C a 60 °C ofrecen una protección óptima en entornos complejos. El refrigerador puede montarse en tres posiciones (montaje exterior, parcial e interior), por ej. en soluciones de proyecto Toptec.



## Características

Referencia	SK 3485.330
Ejecución	montaje mural Armarios para exteriores
Descripción producto	El refrigerador mural Blue e+ para exteriores energéticamente eficiente puede utilizarse en todo el mundo gracias a su capacidad multi-voltaje, por ejemplo, también en las soluciones de proyectos Toptec.
Ventajas	Un promedio de 75% de ahorro energético gracias a componentes con regulación de velocidad y tecnología heat pipe Aumento de la vida útil de todos los componentes en el armario y el refrigerador gracias a la refrigeración respetuosa Funcionamiento sencillo mediante pantalla táctil e interfaces inteligentes
Modificación de producto	Desde principios del año 2024 no se incluye en la unidad de envase la cubierta para caja de conexión para proteger la conexión eléctrica del refrigerador. La cubierta 3355.200 y 3355.210 puede solicitarse opcionalmente como accesorio.
Material	Aluminio AlMg3

# Características

Superficie	Texturizada Poliéster resistente a rayos UV
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión) Marco de montaje para fijación universal a armarios para exteriores en tres posiciones, montaje interior, parcial y exterior Incl. material de fijación
Opciones	Para el control remoto y la vinculación de refrigeradores y chillers de la generación Blue e+, utilice el dispositivo interfaz IoT con referencia 3124.300. Aumente la disponibilidad de la máquina y la seguridad de procesos mediante el control remoto de datos de equipos, estados e indicaciones del sistema.
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511	Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 1,5 kW Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 1,5 kW Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 0,95 kW Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 0,95 kW
Tensión de servicio	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Observación	La descarga del software establece un contrato entre el contratante y Rittal para un uso gratuito del software de acuerdo con los términos de licencia.
Observación referente a la referencia	Tolerancia: 110 V -10% (99 V) y 240 V +10% (264 V) / 380 V -10% (342 V) y 480 V +6% (509 V)
Potencia asignada	0.7 kW
Potencia nominal Pel	Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 0,65 kW Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 0,65 kW Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 0,55 kW Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 0,55 kW
Regulación de la temperatura	Controlador e+ (regulación de fábrica +35 °C)
Dimensiones	Anchura: 415 mm Altura: 990 mm Profundidad: 280 mm

# Características

Dimensiones del aparato incl. marco de estanqueidad y cubierta de diseño	Anchura: 467 mm Altura: 1.042 mm Profundidad: 280 mm
Tipo de montaje	Montaje universal (montaje exterior, parcial o interior)
Grado de protección IP según IEC 60 529	con marco de montaje: Circuito interior IP56 sin marco de montaje: Circuito interior IP54
Protection category NEMA	con marco de montaje: UL Type 12/3R/4 sin marco de montaje: UL Type 12/3R
Caudal de aire (soplado libre)	Circuito exterior: 895 m <sup>3</sup> /h Circuito interior: 700 m <sup>3</sup> /h
Refrigerante/medio refrigerante	Agente refrigerante: R-1234yf Cantidad: 0,77 kg Cantidad de refrigerante en el sistema de compresión: 0,48 kg Cantidad en el sistema Heat pipe: 0,29 kg Global Warming Potential (GWP): 0,5 CO2 Equivalente (CO2e): 0 t
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,31 Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,31
Adecuado para	Tipo de armario: Toptec Anchura: ≥ 600 mm Altura: ≥ 1.200 mm
Adecuados para referencia	9782.818 9782.866 9782.868 9782.888
Campo de regulación	20 °C...50 °C
Campo de temperatura de servicio	-30 °C...60 °C
Campo de temperatura de servicio circuito del medio refrigerante (activo)	3 °C...60 °C
Campo de temperatura de servicio Heat pipe	-30 °C...45 °C
Campo de temperatura de almacenaje	-40 °C...70 °C

# Características

---

Presión de servicio admisible (p máx.)	2,4
Nivel de ruido	67 dB(A)
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	43 kg
Peso bruto	48 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	270,15 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	84158200
ECLASS 8.0	27180704
Descripción producto	SK Refrigerador mural Blue e+ para exteriores, 1,5 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, aluminio, An.Al.Pr.: 415 x 990 x 280 mm

# Aprobaciones

---

Explicaciones	Declaración de conformidad Declaration of conformity - F-gas regulation PCF-declaration
---------------	---