

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8802.120

**Perfil para la introducción de cables,
central**

Estado: 2/04/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8802.120 - Perfil para la introducción de cables, central para TS, TP

Para fijar a las chapas de entrada de cables.



Características

Referencia	TS 8802.120
Descripción producto	Para la estanqueidad entre la placa de entrada de cables y los cables a insertar.
Ventajas	Adecuado especialmente para cables de una misma sección
Datos técnicos	Perfil de estanqueidad: Sección: 30 x 25 mm
Aplicación	Para fijar a las chapas de entrada de cables
Material	Perfil de aluminio extrusionado Perfil de estanqueidad: espuma PU
Unidad de envase	Perfiles a presión, incl. perfiles elásticos
Observación	2 unidades son suficientes para una abertura del suelo de hasta ancho de armario 800 mm A partir de una anchura de armario de 1000 mm dispone de dos aberturas del suelo. Pueden montarse 4 piezas por armario
Adecuado para	Tipo de armario: TS: = 1.200 mm Tipo de armario: TP
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 55 con montaje adecuado
Unidad de embalaje	4 pza(s).
Peso neto	0.4 kg

Características

Peso bruto	0.433 kg
Código arancelario	76042990
ETIM 9	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Descripción producto	TS Perfil para la entrada de cables, central: para TS, VX SE, TP, para An.: 1200 mm