

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3573.005 Pletinas flexibles

Estado: 18/05/2024 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3573.005 - Pletinas flexibles

Láminas de Cu de cobre electrolítico de gran pureza F20, largo: 2000 mm/barra.

Características

Referencia	SV 3573.005
Material	Láminas Cu: Cobre electrolítico F20, muy puro Aislamiento: mezcla de vinilo altamente resistente, extensión 370%, temperatura: -30 °C...+105 °C, autoextinguible según UL-94 V0, resistencia a perforación eléctrica: 20 kV/mm
Longitud	2,000 mm
Rated current for temperature increase 50 K	645 A
Rated current for temperature increase 30 K	485 A
Rated current for temperature increase 70 K	770 A
Observación	Montaje = Número de láminas x anchura de láminas x sección de láminas Posibilidad de cortar a la longitud deseada La temperatura de la pletina de cobre flexible se deriva de la sumando la temperatura ambiente y el incremento de temperatura. Ejemplo: 3565.005 sometida a una intensidad de 180 A, obtiene un incremento de la temperatura de 30 K. A una temperatura ambiente de 35 °C obtiene como valor de temperatura conductible 35 °C + 30 K = 65 °C.
Ejecución cobre plano flexible	Nº láminas: 5 Anchura láminas: 32 mm Grosor láminas: 1 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso/UE	3.4 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	2.87
Código arancelario	74071000

Características

EAN	4028177666795
-----	---------------

ETIM 7.0	EC001522
----------	----------

ECLASS 8.0	27370303
------------	----------

Aprobaciones

Aprobaciones	C-UR UR + C-UR (recognized)
--------------	--------------------------------

Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK
---------------	---