Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4050.454 Crimpadora R8 E

Estado: 26/08/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)



AS 4050.454 - Crimpadora R8 E

Pelacables y crimpadora con accionamiento eléctrico para punteras encintadas en rollo.





Características

Referencia	AS 4050.454
Ejecución	Display táctil
Descripción producto	Pelacables y crimpadora con accionamiento eléctrico para punteras encintadas en rollo.
Ventajas	Fácil manejo
	Rápido ajuste
	Aplicación flexible en el taller
	Rápida sustitución de consumibles
Datos técnicos	Zona de crimpado 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14)
	Longitud de crimpado 8 mm (0,31 in.)
	Longitud de introducción 40 mm (1.57 in.)
Observación	Forma estándar trapezoidal, otras disponibles bajo demanda.
Dimensiones	Anchura: 288 mm
	Altura: 230 mm
	Profundidad: 345 mm
Tensión de servicio	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potencia aparente	100 VA
Compresión	Crimpado trapezoidal
Tiempo del ciclo	1.8 s
Unidad de embalaje	1 pza(s).

© Rittal 2025

Características

Peso neto	16
Peso bruto	16
Código arancelario	84798997
EAN	4028177813465
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890

© Rittal 2025 3