Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






AX 9206.100 Armarios Ex

Estado: 30/10/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)



AX 9206.100 - Armarios Ex Poliéster AX, caja vacía con puerta abisagrada

Cajas Ex con puerta abisagrada, plástico







Características

AX 9206.100
Armarios Ex
Zona 1 y 2 o bien 21 y 22 según 2014/34/UE Campo de temperatura ambiental: -40 °C+70 °C Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del aparellaje instalado Protección contra atmósferas explosivas según EN 60 079: Protección del equipo por seguridad aumentada (Ex e), protección del equipo por envolventes (Ex tb)
Caja: poliéster reforzado con fibra de vidrio no saturado, resistencia de la superficie: < 10 Ω Ω Puerta: poliéster reforzado con fibra de vidrio no saturado, resistencia de la superficie: < 10 Ω Ω, junta continua de silicona adherida Placa de montaje: chapa de acero, galvanizada
RAL 9011
Caja Puerta Placa de montaje

© Rittal 2025

Características

Dimensiones	Anchura: 600 mm Altura: 600 mm Profundidad: 200 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)	505 mm x 525 mm
Grosor del material de la placa de montaje	3 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U	sí
Certificate PTB 03 ATEX 1011U	sí
Cierre	Nº de cierres: 2
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 65
Protection category NEMA	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
Código IK	IK09
Campo de temperatura de servicio	-40 °C70 °C
Temperatura de servicio	Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del aparellaje instalado
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	17
Peso bruto	17.74
Código arancelario	94037000
EAN	4028177952102
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502
ECLASS 8.0	27180502

© Rittal 2025 3

Aprobaciones

Aprobaciones	ATEX
	ATEX QA
	IECEx
	IECEx QAR
	UR + C-UR (recognized)
Explicaciones	Attestation of Conformity

© Rittal 2025