

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.770 Adaptador OM

Estado: 8/07/2026 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.770 - Adaptador OM con cables de conexión

## Características

|   |   |
|---|---|
| Referencia  | SV 9340.770   |
| Ejecución   | con cable de conexión   |
| Material  | Poliamida<br>Protección frente a fuego según UL 94-V0   |
| Color   | Chasis: RAL 7035  |
| Cables de conexión (AWG)                            | AWG 10  |
| Intensidad máx.                                     | 32 A  |
| Tensión de servicio                                 | 690 V, 3~   |
| Observación   | Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL   |
| Valores eléctricos UL (SCCR)                        | 30 kA - 600 V, fusible clase K5 máx. 60 A, JDDZ/7<br>50 kA - 600 V, fusible clase K5 máx. 35 A, JDDZ/7<br>65 kA - 600 V, fusible clase J máx. 30 A, JDDZ/7<br>65 kA - 600 V, fusible clase K5 máx. 30 A, JDDZ/7<br>50 kA - 480 V, control motor combinado máx. 27 A, NHJH/7<br>65 kA - 480 V, control motor combinado máx. 32 A, NHJH/7 |
| Para sistemas de barras con distancia entre centros | 60 mm   |
| Long. cable de conexión                             | 165 mm  |
| Tipo carril soporte                                 | Marcode soporte, 1 x TS 45D, PinBlock   |
| N° de polos   | 3 polos   |
| PinBlock  | sí  |
| Apoyo bastidor soporte                              | sí  |
| Dimensiones   | Anchura: 45 mm<br>Altura: 272 mm  |
| Carriles soporte n°/al.                             | 1 / 10 mm   |

# Características

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Adecuado para barras colectoras | Altura: 5, 10 mm   |
| Marco soporte (An.xAl.)         | 45 mm x 237 mm   |
| Aprobaciones                    | UL   |
| Unidad de embalaje              | 1 pza(s).  |
| Peso neto                       | 0.28 kg  |
| Peso bruto                      | 0.32 kg  |
| Contenido de cobre (kg / pza.)  | 0.077  |
| Código arancelario              | 85369095   |
| ETIM 9                          | EC001531   |
| ECLASS 8.0                      | 27370304   |
| Descripción producto            | SV OM-ADAPTADOR 32A,690V,AWG 10 45x237MM,marco de soporte 3,TS45D,PINBLOCK45 |

# Aprobaciones

|               |   |
|---------------|---|
| Aprobaciones  | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed)         |
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK |