

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.910 Adaptador OM

Estado: 10/07/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.910 - Adaptador OM con salida de cables montaje a presión



Características

| | |
|---|---|
| Referencia | SV 9340.910 |
| Ejecución | con salida de cables montaje a presión |
| Material | Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0 |
| Color | Chasis: RAL 7035 |
| Unidad de envase | Conector con posibilidad de conexión para 3 contactos principales (1,5 - 4 mm ²). |
| Intensidad máx. | 25 A |
| Tensión de servicio | 690 V, 3~ |
| Para sistemas de barras con distancia entre centros | 60 mm |
| Tipo carril soporte | Marcode soporte, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V |
| N° de polos | 3 polos |
| Connector outlet | Conector con posibilidad de conexión para 3 contactos principales (1,5 - 4 mm ²). |
| Dimensiones | Anchura: 45 mm Altura: 208 mm |
| Conexión de conductores redondos | 1,5 - 4 mm ² |

Características

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Carriles soporte nº/al. | 2 / 10 mm |
| Adecuado para barras colectoras | Altura: 5, 10 mm |
| Marco soporte (An.xAl.) | 45 mm x 170 mm |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 0.201 kg |
| Peso bruto | 0.289 kg |
| Contenido de cobre (kg / pza.) | 0.025 |
| Código arancelario | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ETIM 8 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Descripción producto | SV ADAPTADOR 25A,690V,1,5-4QMM |

Aprobaciones

| | |
|---------------|---|
| Aprobaciones | ABS DNV Lloyds Register |
| Explicaciones | Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK |