

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.050

Soporte de barras PLS

Estado: 30/06/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.050 - Soporte de barras PLS

Para embarrados especiales PLS 800 A/1600 A, 3 y 4 polos, posibilidad de montaje sobre toda la superficie.

Características

| | |
|---|---|
| Referencia | SV 9342.050 |
| Material | Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0 |
| Color | RAL 7035 |
| Tensión de servicio | 1000 V, 3~ 1500 V (DC) |
| Observación referente a la referencia | Para aplicaciones UL es necesario incorporar la bandeja de base Aprobación UL con validez sólo en combinación con aplicación c.a. |
| Valores eléctricos UL (SCCR) | 25 kA - 600 V, distancia del soporte 500 mm, barras colectoras PLS 1600 30 kA - 600 V, distancia del soporte 250 mm, barras colectoras PLS 1600 35 kA - 600 V, distancia del soporte 150 mm, barras colectoras PLS 1600 65 kA - 600 V, distancia del soporte 250 mm, barras colectoras PLS 1600, fusible clase L máx. 1400 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, distancia del soporte 100 mm, barras colectoras PLS 1600, fusible clase L máx. 1600 A, JDDZ/7 |
| Posibilidad de montaje sobre superficie | sí |
| N° de polos | 3 polos |
| Adecuado para barras colectoras | PLS 1600 |
| Adecuados para referencia | 3516.000 3527.000 3528.000 3528.010 3529.000 |
| Con fijación interior | sí |

Características

| | |
|--|--|
| Distancia entre centros de las barras colectoras | 60 mm |
| Aprobaciones | UL |
| Unidad de embalaje | 4 pza(s). |
| Peso neto | 0.56 kg |
| Peso bruto | 0.601 kg |
| Código arancelario | 85469010 |
| ETIM 9 | EC001166 |
| ECLASS 8.0 | 27400607 |
| Descripción producto | SV RILINE60 SOPORTE BARRAS UL (PLS1600),3-POLOS,4 PIEZAS |

Aprobaciones

| | |
|---------------|---|
| Aprobaciones | ABS Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Explicaciones | Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK |