Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9344.100

Seccionador bajo carga para fusibles NH

Estado: 16/10/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)



SV 9344.100 - Seccionador bajo carga para fusibles NH

Características

Referencia	SV 9344.100
Material	Poliamida Protección frente al fuego según UL 94 Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado
Color	Chasis: RAL 7035 Tapa: RAL 7035/7001
Espacio de embornado p. pletinas flexibles	Ancho del espacio de embornado: 20 mm Altura del espacio de embornado: 3 mm
Observación	Conexión de líneas de sector 50 – 150 mm².
for mounting plate assembly	sí
Salida de cables	arriba/abajo
Tipo de conexión (eléctrica)	Borne
Intensidad de servicio máx.	250 A
Tensión de servicio	690 V, 3~
Para tamaño NH	1
Observación	Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones RU. Aplicaciones según RU sólo en combinación con «Special Purpose Fuses».
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensiones	Anchura: 184 mm Altura: 298 mm
Conexión de conductores redondos	35 - 150 mm²
Espacio de embornado p. pletinas flexibles	14 mm
N° de polos	3 polos

© Rittal 2025

Características

Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	2.278
Peso bruto	2.28
Contenido de cobre (kg / pza.)	0.3
Código arancelario	85369095
EAN	4028177540590
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

Aprobaciones

Aprobaciones	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3