

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9344.310**

**Seccionador bajo carga para fusibles NH**

Estado: 20/01/2026 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.310 - Seccionador bajo carga para fusibles NH

## Características

Referencia	SV 9344.310
Ejecución	Para montaje sobre placa de montaje
Material	Poliamida Protección frente al fuego según UL 94 Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado
Color	Chasis: RAL 7035 Tapa: RAL 7035/7001
Espacio de embornado p. pletinas flexibles for mounting plate assembly	Ancho del espacio de embornado: 50 mm Altura del espacio de embornado: 10 mm
Salida de cables	sí
Tipo de conexión (eléctrica)	Tornillo M10
Intensidad de servicio máx.	630 A
Tensión de servicio	690 V, 3~
Para tamaño NH	3
Observación	Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones RU. Aplicaciones según RU sólo en combinación con «Special Purpose Fuses».
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensiones	Anchura: 250 mm Altura: 298 mm
Conexión de conductores redondos	10 - 300 mm <sup>2</sup>
Nº de polos	3 polos
Round conductor cross-section	10 - 300 mm <sup>2</sup>

## Características

Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	3.6
Peso bruto	3.8
Contenido de cobre (kg / pza.)	1.06
Código arancelario	85369095
EAN	4028177540736
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

## Aprobaciones

Aprobaciones	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK