

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.802

# Base portafusibles RiLineX

Estado: 21/05/2026 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.802 - Base portafusibles RiLineX

Base portafusibles RLineX para sistemas de embarrados de 60 mm. Para fusibles D 01 (con fusible roscado) y D 02 (E18). Con control óptico de fusibles LED. Para garantizar un contacto fiable del fusible, el dispositivo no dispone de tapones roscados, sino de portafusibles que, cuando están abiertos pueden bloquearse y cuando están cerrados pueden precintarse. Para facilitar la conexión de conductores se utilizan una brida a tracción de hasta 16 mm<sup>2</sup> con un ángulo de 45°. El dispositivo es apto para un montaje a presión sin herramientas y dispone de una adaptación de embarrados semiautomáticas para 5 y 10 mm.



## Características

Referencia	RX 9360.802
Ventajas	Contacto fiable de los fusibles (sin tapones roscados) Montaje a presión y sencilla adaptación al espesor de los embarrados 5/10 mm Control óptico de fusibles LED Verificación de la tensión a través de abertura separada Conexión de resortes hasta 16 mm <sup>2</sup> sin mantenimiento Protección completa contra contactos accidentales sin accesorios adicionales, como tapones roscados
Modificación de producto	(secundario)
Material	Poliamida (PA 6) Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 35745 RAL 9005

# Características

Unidad de envase	4 bases portafusibles 12 piezas reductoras para fusibles D 01
Tipo de conexión (eléctrica)	Borne de tracción
Intensidad máx.	63 A
Tensión de servicio	400 V c.a.
Salida de cables	abajo
N° de polos	3 polos
Adecuado para sistema de barras colectoras	RiLineX RiLine60
Dimensiones	Anchura: 26,8 mm Altura: 253,8 mm Profundidad: 89,8 mm
Conexión de conductores redondos	16 mm <sup>2</sup>
Adecuado para barras colectoras	Altura: 5, 10 mm
Adecuado para barras colectoras	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Tensión nominal	400 V AC
Categoría de sobretensión	4
Grado de suciedad	3
Normas	IEC/DIN EN 60 947-3
Tensión asignada de aislamiento Ui	1,000 V
Potencia de pérdida máx.	5.5 W
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 2XB
Humedad máx. del aire de servicio	90 %
Campo de temperatura de servicio	-5 °C...55 °C

# Características

---

Campo de temperatura de almacenaje	-25 °C...75 °C
Humedad del aire (sin condensación)	10...90 %
Categoría de empleo	AC-21B (400 V/100 A)
Fusibles	D 02-E 18
Unidad de embalaje	4 pza(s).
Peso neto	1.432 kg
Peso bruto	1.437 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	0.07
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9,55
Código arancelario	85369095
ETIM 9	EC001644
Descripción producto	RX Base portafusibles 63 A, de 3 polos, D 02-E 18, con LED, An.: 27 mm

# Aprobaciones

---

Explicaciones	Declaración de conformidad PCF-declaration
---------------	---