## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# DK 5514.130 Armario para redes/servidores TS IT

Estado: 16/12/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)



# DK 5514.130 - Armario para redes/servidores TS IT con puerta transparente, IP 55, con guías perfil de 19"

TS IT puerta transparente, para una climatización directa en relación con el armario. Montaje interior de 19" con guías perfil de 19" variables en profundidad para una carga de hasta 1.500 kg disponible en diferentes dimensiones y con un grado de protección IP 55.

#### Características

Referencia	DK 5514.130	
Material	Chapa de acero	
	Puerta transparente de aluminio con cristal de seguridad monocapa	
	de 3 mm	
Superficie	Armazón de armario: imprimación por inmersión	
	Equipamiento interior: imprimación por inmersión	
	Puertas y techo: imprimación por inmersión, texturizados	
General colour	RAL 7035	
Color	Bastidor y piezas planas: RAL 7035	
	Equipamiento interior: RAL 9005	
Unidad de envase	Armazón de armario TS 8 con puertas y techo	
	12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos)	
	50 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores	
	(adjuntos)	
	Puerta frontal transparente con marco de aluminio, bisagras de 180º	
	Puerta de chapa de acero posterior, con bisagras de 180º	
	Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E	
	Bandeja de base con chapa de entrada de cables, varias piezas,	
	ciegas	
	Chapa de techo, de una pieza, ciega	
Dimensiones	Anchura: 800 mm	
	Altura: 2.200 mm	
	Profundidad: 1.000 mm	
Unidades de altura	47 UA	

© Rittal 2025

### Características

Unidades de altura	47 UA	
Distancia de niveles (estado de entrega)	745 mm	
Capacidad de carga	15,000 N	
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 55	
Observación referente a la referencia	En caso de ubicación aislada solicitar el armario con los laterales montados y atornillados	
Observación	Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación	
Material básico	Aluminio	
Unidad de embalaje	1 pza(s).	
Peso neto	126.7	
Peso bruto	139	
EAN	4028177696433	
ECLASS 8.0	27180207	

# **Aprobaciones**

Certificados	Grado de protección	

© Rittal 2025 3