Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





IT 7030.611 Empuñadura Confort online CMC III VX

Estado: 6/11/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)



IT 7030.611 - Empuñadura Confort online CMC III VX con función de master-key para VX, VX IT

Empuñadura Confort online con función de master-key

Características

| Referencia | IT 7030.611 |
|---------------------------------------|--|
| Descripción producto | Para el bloqueo de la puerta, el control de la empuñadura e indicación del estado. Puede abrirse directamente mediante la alimentación de tensión c.c. de 24 V o conectarse al CMC III a través de la unidad de control de acceso CMC III o el dispositivo interfaz IoT. |
| Ventajas | Control remoto y amplias funciones para el control automático de accesos a través de conexión a CMC III o dispositivo interfaz IoT, por ejemplo activación a través de cierre codificado o lector Transponder opcionales LED óptico de indicación del estado de la empuñadura o del sistema superior CMC III en el rack Posibilidad de ajustar a través de CMC III o dispositivo interfaz IoT un accionamiento individualizado y la selección de color Preparado para el uso de un cilindro medio de 40 mm según DIN 18 |
| Material | Cinc fundido a presión Plástico |
| Color | RAL 9005 |
| Unidad de envase | Empuñadura Confort para cilindros medios Cable de conexión RJ12, 2,9 m Adaptador de empuñadura para puerta transparente VX IT y puerta de chapa de acero-aluminio VX IT perforada (bisagras a derecha/ izquierda) Incl. material de fijación |
| Para c.c. | 0.06 A |
| Cantidad receptores PU compact (máx.) | 2 |

© Rittal 2025

Características

| Cantidad receptores PU (máx.) | 16 |
|---------------------------------|--|
| Number subscribers per PDU note | Máx. 5 ud. para alimentación de energía mediante PoE |
| Dimensiones | Anchura: 41 mm Altura: 386 mm Profundidad: 42 mm |
| Adecuado para | Tipo de armario: VX VX IT |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 1.02 |
| Peso bruto | 1.039 |
| Código arancelario | 83024110 |
| EAN | 4028177926059 |
| ETIM 9 | EC002627 |
| ECLASS 8.0 | 27189253 |

Aprobaciones

| Aprobaciones | UL + C-UL (listed) |
|---------------|----------------------------|
| Explicaciones | Declaración de conformidad |

© Rittal 2025 3