

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9500.050


Cajas de policarbonato PK

Estado: 20/12/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)



PK 9500.050 - Cajas de policarbonato PK con pretaladros

Caja mural de policarbonato reforzado con fibra de vidrio. Grado de protección IP 66. Facilidad de mantenimiento a través de la tapa con cierre rápido. Seguridad gracias al material autoextinguible.



Características

Referencia	PK 9500.050
Ejecución	Caja PK con tapa cerrada
Material	Caja: policarbonato reforzado con fibra de vidrio Tapa: policarbonato reforzado con fibra de vidrio, junta continua de poliuretano inyectado Tornillos de tapa: poliamida Tapones ciegos: polietileno
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Caja con tapa Tornillos de tapa Tapones ciegos para tornillos de fijación mural
Protection category NEMA	NEMA 4X
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 66
Código IK	IK08
Dimensiones	Anchura: 65 mm Altura: 65 mm Profundidad: 57 mm

Características

Entrada de cables (cantidad x Ø)	M16/M20
Número de pretaladros métricos	4 x M16/M20
Campo de temperatura de servicio	-35 °C...80 °C
Material básico	Policarbonato
Unidad de embalaje	12 pza(s).
Peso neto	1.092
Peso bruto	1.286
Código arancelario	94037000
EAN	4028177490185
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Aprobaciones

Aprobaciones	C-UL
	UL
