## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# DK 7856.080 Módulos de bases de enchufe PSM

Estado: 14/12/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)



## DK 7856.080 - Módulos de bases de enchufe PSM

Los distintos módulos pueden montarse a presión en el carril soporte.

#### Características

Referencia	DK 7856.080
Ejecución	no conmutable
Descripción producto	El sistema modular permite un equipamiento básico de los racks mediante un carril soporte vertical con alimentación monofásica/ trifásica. Los diferentes módulos de bases de enchufe para la alimentación de los componentes activos pueden encajarse en el carril soporte. Posibilidad de montaje a presión de diferentes módulos, Schuko, IEC320 o semejantes, también mezclados, en el carril soporte. Puede realizarlo de forma sencilla personal no técnico gracias al sistema plug & play con protección contra contactos.
Material	Perfil: aluminio, anodizado Bases de enchufes: plástico (PA6 GF 30 V1)
Longitud	250 mm
Tipo de conexión (eléctrica)	WAGO WINSTA MIDI
Fases por alimentación	1~
Protección térmica contra sobretensión	_
Tensión de servicio	110 V - 230 V c.a., 50/60 Hz
Intensidad (máx.)	16 A
Módulos de puntos de conexión necesarios (cantidad)	1
Dimensiones	Longitud: 250 mm
Campo de temperatura de servicio	5 °C45 °C
Humedad del aire (sin condensación)	595 %
Enchufes	6 x Conector C13

© Rittal 2025

## Características

Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.3
Peso bruto	0.332
Código arancelario	85369001
EAN	4028177402539
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

# **Aprobaciones**

Aprobaciones	IEC CB UR + C-UR (recognized) VDE
Explicaciones	Declaración de conformidad

© Rittal 2025 3