

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9522.000

Cajas de policarbonato PK

Estado: 1/02/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

PK 9522.000 - Cajas de policarbonato PK sin pretaladros

Caja mural de policarbonato reforzado con fibra de vidrio. Grado de protección IP 66. Facilidad de mantenimiento a través de la tapa con cierre rápido. Seguridad gracias al material autoextinguible.



Características

Referencia	PK 9522.000
Ejecución	Caja PK con tapa cerrada
Descripción producto	Aplicación en el rango de temperatura ambiente: -35 °C...+80 °C. Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del equipo instalado.
Material	Caja: policarbonato reforzado con fibra de vidrio Tapa gris: policarbonato reforzado con fibra de vidrio, junta continua de poliuretano inyectado Tornillos de tapa: poliamida Tapones ciegos: polietileno
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Caja con tapa Tornillos de tapa Tapones ciegos para tornillos de fijación mural
Protection category NEMA	NEMA 4X
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 66
Código IK	IK08

Características

Dimensiones	Anchura: 254 mm Altura: 180 mm Profundidad: 165 mm
Campo de temperatura de servicio	-35 °C...80 °C
Material básico	Policarbonato
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	1
Peso bruto	1.164
Código arancelario	94037000
EAN	4028177139817
E-Number Sweden	E3404596
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Aprobaciones

Aprobaciones	C-UL DNV-GL UL
Explicaciones	Declaración de conformidad
