



# SV 9612.000 - Adaptador de conexión Mini-PLS

Intensidad 63 A/250 A, salida de cables arriba/abajo.

## Características

Referencia	SV 9612.000
Material	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035 Chasis: RAL 9011
Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)	17 x 15 mm
Observación	Con el empleo de conductores de sección reducida deben utilizarse casquillos
Salida de cables	arriba/abajo
Tensión de servicio	690 V
Intensidad máx.	250 A
Dimensiones	Anchura: 115 mm Altura: 182 mm
Conexión de conductores redondos	10 - 120 mm <sup>2</sup>
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.88
Peso bruto	1.096
Contenido de cobre (kg / pza.)	0.3
Código arancelario	85369010
EAN	4028177140721
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

# Aprobaciones

Aprobaciones	UR + C-UR (recognized)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK