

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.813 PDU UK basic

Estado: 2/06/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.813 - PDU UK basic

La distribución de energía ha sido diseñada especialmente para centros de datos y racks independientes con cables de alimentación UK (BS 1363).



Características

| | |
|----------------------|--|
| Referencia | DK 7979.813 |
| Ejecución | Basic UK |
| Descripción producto | Distribución de corriente de alta calidad con diseño compacto para racks TI para redes y servidores. Según ejecución con extensas funciones de gestión para la medición y el control de la energía. |
| Ventajas | Juego de montaje sin herramientas para VX IT Diseño con eficiencia energética, bajo autoconsumo |
| Datos técnicos | Marcaje en color de fases y circuitos de fusibles (L1=fucsia, L2=negro, L3=blanco) |
| Material | Perfil de aluminio, anodizado negro Puntos de conexión: plástico |
| Unidad de envase | Incl. material de fijación |
| Opciones | Protección contra sobretensión tipo 3 con descargadores intercambiables durante el funcionamiento, con control de estado, integrable en armario PDU Protección contra sobretensión tipo 3 con descargadores intercambiables durante el funcionamiento, con control de estado, integrable en armario PDU |
| Dimensiones | Anchura: 44 mm Profundidad: 70 mm Longitud: 1.095 mm |

Características

| | |
|-------------------------------------|---|
| Nº bases de enchufe y tipo | 16 x BS 1363 |
| Enchufes | 16 x BS 1363 |
| Intensidad (máx.) | 13 A |
| Potencia | 3 kW |
| Alimentaciones | Cantidad: 1 Fases por alimentación: 1~ |
| Long. cable de conexión | 3 m |
| Tipo de conexión (eléctrica) | UK |
| Directivas | Directiva EMC 2014/30/EU Directiva para baja tensión 2014/35/EG |
| Normas | EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21 |
| Campo de temperatura de servicio | 5 °C...50 °C |
| Humedad del aire (sin condensación) | 10...95 % |
| Campo de temperatura de almacenaje | -25 °C...70 °C |
| Adecuado para | Tipo de armario: Bastidor armario VX IT: ≥ 1.200 mm Tipo de armario: Guías perfil de 19" VX IT: ≥ 1.800 mm Tipo de armario: TX CableNet: ≥ 1.200 mm |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Código arancelario | 85366990 |
| ETIM 9 | EC000330 |
| ETIM 8 | EC002762 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| Descripción producto | DK PDU UK, basic, distribución de corriente básica compacta, An.Long.Pr.: 44x1095x70 mm, 16x BS 1363, 230 V, 1~, 13 A |

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad