

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.710

Pletina de conexión

Estado: 15/07/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.710 - Pletina de conexión para terminales redondos

Para la conexión de terminales en un sistema de barras PLS-Flat con 2 – 4 barras por conductor.



Características

Referencia	SV 9676.710
Descripción producto	Para la conexión de terminales a un sistema de pletinas planas. Adecuado para espesor de barra de 10 mm.
Material	Pletina de conexión: E-Cu, niquelado Garra para barras: acero inoxidable
Unidad de envase	Incluye material de fijación (sin tornillos)
Observación para el montaje	La longitud de tornillo necesaria debe seleccionarse en función de la anchura de la barra B, o sea, longitud = B + medida de fijación. Los tornillos no se incluyen en la unidad de envase. Garra de fijación con tuerca encastrada M10
Number of bars per conductor	2
Dimensiones	Rosca: M10
Medida de fijación	40 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.1
Peso bruto	0.12
Contenido de cobre (kg / pza.)	0.07
Código arancelario	73269098

Características

EAN	4028177625778
-----	---------------

ETIM 9	EC002270
--------	----------

ECLASS 8.0	27400613
------------	----------

Aprobaciones

Aprobaciones	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
--------------	--

Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK
---------------	---