


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8104.245

Lateral, atornillable, chapa de acero

Estado: 2/02/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)



VX 8104.245 - Lateral, atornillable, chapa de acero para VX

Laterales, atornillables, chapa de acero, para VX

Características

Referencia	VX 8104.245
Ventajas	<p>Los clips de soporte para laterales ahorran tiempo de montaje Compensación automática de potencial y mayor protección EMC gracias al soporte plano con arandelas de contacto interiores Fácil posicionamiento en altura y profundidad mediante suplemento de fijación Montaje por una sola persona Bulones de puesta a tierra con una gran superficie de contacto sin pintar para un óptimo contacto</p>
Material	Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie	Imprimación por inmersión, exterior texturizado
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Adecuado para	<p>Tipo de armario: VX Altura: = 2.000 mm Profundidad: = 400 mm</p>
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 55
Tipo de comunicación según UL 50E	Type 1 Type 12
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	19.06
Peso bruto	19.4
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	73,9 kg CO ₂ eq (Cat B)

Características

Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	94039910
EAN	4028177827332
E-Number Sweden	E3465114
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------