

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.065

# Regleta seccionadora bajo carga NH

Estado: 22/06/2026 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.065 - Regleta seccionadora bajo carga NH

3 polos, para sistemas de barras con 185 mm de distancia entre centros.

## Características

|   |   |
|---|---|
| Referencia  | SV 9677.065   |
| Ejecución   | 3 polos conmutables   |
| Funcionamiento                                      | Conexión sin operador mediante interruptor de salto automático<br>Separación segura de los contactos mediante ruptura doble |
| Material  | Poliamida<br>Protección frente a fuego según UL 94-V0<br>Vías de contacto: cobre duro parcialmente plateado                 |
| Color   | Chasis: RAL 7035<br>Tapa: RAL 7001<br>Asa: RAL 7016   |
| Para tamaño NH                                      | 00  |
| Para sistemas de barras con distancia entre centros | 185 mm  |
| Salida de cables                                    | abajo   |
| Tipo de conexión (eléctrica)                        | Tornillo M8   |
| Installation type                                   | Fijación atornillada  |
| N° de polos   | 3 polos   |
| Tensión de servicio                                 | 800 V (c.a.), 3~  |
| Intensidad de servicio máx.                         | 160 A   |
| Test specification                                  | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (fusibles)   |
| Para montaje de transductor                         | sí  |
| Dimensiones   | Anchura: 50 mm<br>Altura: 676 mm  |
| Conexión de conductores redondos                    | 1,5 - 95 mm <sup>2</sup>  |

## Características

---

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Adecuado para barras colectoras | Altura: 10 mm                         |
| Unidad de embalaje              | 1 pza(s).                             |
| Peso neto                       | 5.02 kg                               |
| Peso bruto                      | 5.14 kg                               |
| Contenido de cobre (kg / pza.)  | 0.959                                 |
| Código arancelario              | 85369095                              |
| ETIM 9                          | EC001040                              |
| ECLASS 8.0                      | 27371401                              |
| Descripción producto            | SV Regleta NH.t00, 3POLOS, 160A, 800V |

## Aprobaciones

---

|               |   |
|---------------|---|
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK |
|---------------|---|