


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.080

**Regleta seccionadora bajo carga
NH**

Estado: 15/05/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.080 - Regleta seccionadora bajo carga NH con control de fusibles electrónico

3 polos, para sistemas de barras con 185 mm de distancia entre centros.

Características

Referencia	SV 9677.080
Ejecución	3 polos conmutables
Funcionamiento	Conexión sin operador mediante interruptor de salto automático Separación segura de los contactos mediante ruptura doble
Material	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0 Vías de contacto: cobre duro parcialmente plateado
Color	Chasis: RAL 7035 Tapa: RAL 7001 Asa: RAL 7016
Para tamaño NH	00
Para sistemas de barras con distancia entre centros	185 mm
Salida de cables	abajo
Tipo de conexión (eléctrica)	Tornillo M8
Installation type	Fijación con borne
N° de polos	3 polos
Tensión de servicio	400 V, 3~
Intensidad de servicio máx.	160 A
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Para montaje de transductor	sí
Dimensiones	Anchura: 50 mm Altura: 860 mm

Características

Conexión de conductores redondos	1,5 - 95 mm ²
Adecuado para barras colectoras	Altura: 10 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	5 kg
Peso bruto	5.48 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	1.072
Código arancelario	85043129
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Descripción producto	SV Regleta NH.t00, 3POLOS, 160A, 400V.

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK