



AE 1015.600 - Obudowy sterownicze Kompakt AE Stal nierdzewna

Obudowa sterownicza Kompakt AE ze stali nierdzewnej z płytą montażową.

Cechy

Nr kat.	AE 1015.600
Materiał	Obudowa: stal nierdzewna Drzwi: stal nierdzewna, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie Płyta montażowa: blacha stalowa Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Powierzchnia	Obudowa i drzwi: szlif prosty, ziarno 400, chropowatość powierzchni RA < 0,8 µm Płyta montażowa: ocynkowana
Zakres dostawy	Obudowa z drzwiami Płyta montażowa Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
Klasa ochrony NEMA	NEMA 4X
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 66
Kod IK	IK08
Wymiary	Szerokość: 400 mm Wysokość: 500 mm Głębokość: 210 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)	354 mm x 475 mm
Ilość drzwi	1
Liczba zamknięć	2
Zamknięcie	Wersja z zamknięciem: zamkiem dźwigienkowym Liczba zamknięć: 2 Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm Material lock: Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany

Cechy

Materiały podstawowe	Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Opak.	1 szt.
Waga netto	12,65 kg
Masa brutto	12,9 kg
Numer taryfy celnej	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis produktu	AE Obudowa sterownicza Kompakt, SxWxG: 400x500x210 mm, Stal nierdzewna 1.4301, z płytą montażową, pojedyncze drzwi, z dwoma zamkami dźwigienkowymi

Aprobaty

Aprobaty	DNV UL + C-UL (listed)
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK