


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9306.000 Armarios Ex

Estado: 4/04/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9306.000 - Armarios Ex Acero inoxidable, caja vacía con tapa atornillada

Caja EX con tapa atornillada, acero inoxidable



Características

| | |
|------------------|--|
| Referencia | KEL 9306.000 |
| Ejecución | Armarios Ex |
| Aplicación | Zona 1 y 2 o bien 21 y 22 según 2014/34/UE Campo de temperatura ambiental: -30 °C...+80 °C Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del aparellaje instalado Protección contra atmósferas explosivas según EN 60 079: Protección del equipo por seguridad aumentada (Ex e), protección del equipo por envoltentes (Ex tb) |
| Material | Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) Tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), junta continua de silicona inyectada |
| Superficie | Caja: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 µm |
| Unidad de envase | Caja Tapa |
| Dimensiones | Anchura: 300 mm Altura: 300 mm Profundidad: 120 mm |

Características

| | |
|---|---|
| Certificate IEC EX PTB 09.0033U | sí |
| Certificate PTB 03 ATEX 1013U | sí |
| Material básico | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 66 |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 3.7 kg |
| Peso bruto | 3.9 kg |
| Código arancelario | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002503 |
| ECLASS 8.0 | 27180502 |
| Descripción producto | KEL ARMARIO EX INOX. 1.4301, 300x300x120 AISI 304, Con tapa |

Aprobaciones

| | |
|--------------|--|
| Aprobaciones | ATEX ATEX QA CQC-CCC IECEX IECEX QAR |
|--------------|--|