

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1076.000

Szafa bazowa AX, blacha stalowa

Stan: 08.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1076.000 - Szafa bazowa AX, blacha stalowa

Kompaktowa obudowa sterownicza AX z wytłoczeniami w dachu, podłodze i z boku, które tworzą znaną z szaf pełnogabarytowych VX25 siatkę wymiarową 25 mm. Dzięki temu unikalnemu, opatentowanemu systemowi kompaktowe obudowy sterownicze AX są przygotowane do wszelkich przypadków zabudowy i rozbudowy. Komponenty i akcesoria systemowe można szybko i bezpiecznie instalować na szynach bez konieczności wiercenia otworów.



Cechy

Nr kat.	AX 1076.000
Korzyści	<p>Więcej możliwości zabudowy wewnętrznej dzięki zintegrowanym wytłoczeniom w obudowie w siatce systemowej 25 mm w połączeniu z szyną do zabudowy wewnętrznej i szeroką gamą akcesoriów systemowych</p> <p>Utrzymanie klasy ochrony (aprobaty UL) przez montaż szyny do zabudowy wewnętrznej bez wiercenia otworów</p> <p>Dodatkowa płaszczyzna montażowa i zwiększona nośność dzięki szynie zabudowy podłogowej</p> <p>Łatwe projektowanie i konfiguracja za pomocą konfiguratora Rittal RiPanel</p>
Materiał	<p>Obudowa: blacha stalowa</p> <p>Drzwi: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie</p>
Powierzchnia	<p>Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny</p> <p>Płyta montażowa: ocynkowana</p>

Cechy

Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Obudowa z drzwiami Płyta(y) kołnierzysta(e) w podłodze obudowy Płyta montażowa Listwa otworowa drzwiowa Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
Klasa ochrony NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 66
Type rating według UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 4 Typ 12
Kod IK	IK10
Wymiary	Szerokość: 600 mm Wysokość: 760 mm Głębokość: 210 mm
Grubość materiału drzwi	2 mm
Grubość materiału obudowy	1,5 mm
Grubość materiału płyty montażowej	2,5 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)	550 mm x 735 mm
Ilość drzwi	1
Możliwość przełożenia strony zawiasów	tak
Liczba zamknięć	2
Zamknięcie	Wersja z zamknięciem: zamkiem dźwigienkowym Liczba zamknięć: 2 Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm

Cechy

Płyta kołnierzowa	Wielkość: 4 Ilość: 1
Materiały podstawowe	Blacha stalowa
Opak.	1 szt.
Waga netto	28,5 kg
Masa brutto	29,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	94,1 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis produktu	AX Obudowa sterownicza kompaktowa, SxWxG: 600x760x210 mm, blacha stalowa, z płytą montażową, jednodrzwiowa, dwa zamki dźwigienkowe

Aprobaty

Aprobaty	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Wyjaśnienia	Deklaracja producent Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK PCF-declaration