


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.311

Bloque de conexión

Estado: 9/10/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.311 - Bloque de conexión

Para la conexión de conductores cilíndricos y de pletinas flexibles. Adecuados para barras 12 x 5 hasta 30 x 10 mm y PLS 800/1600.

Características

Referencia	SV 9342.311
Descripción producto	Adecuado para barras de 12 x 5 hasta 30 x 10 mm y PLS 800/1600.
Material	Chasis: poliamida Cubierta: ABS Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
Unidad de envase	3 bornes incl. cubierta
Espacio de embornado para pletinas flexibles con pletinas de 5 mm de espesor (An. x Al.)	33 x 26 mm
Espacio de embornado para pletinas flexibles con pletinas de 10 mm de espesor (An. x Al.)	33 x 22 mm
Salida de cables	arriba/abajo
Intensidad máx.	800 A
Valores eléctricos UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Circuit Breaker máx. 600 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, fusible clase L máx. 800 A, JDDZ/7
Observación	Con una categoría de sobretensión III se alcanza una tensión de servicio de 1000 V (c.a.). Si se utiliza el borne sobre sistemas de barras bipolares (SV 9340.040) debe girarse el borne para la conexión a la barra PE en 180°.
Dimensiones	Anchura: 50 mm Altura: 88 mm
Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos con casquillos terminales	95 - 185 mm ²

Características

Conexión de conductores cilíndricos, multifilares	95 - 300 mm ²
--	--------------------------

Unidad de embalaje	3 pza(s).
--------------------	-----------

Peso neto	1.227
-----------	-------

Peso bruto	1.431
------------	-------

Contenido de cobre (kg / pza.)	0.096
--------------------------------	-------

Código arancelario	85369095
--------------------	----------

EAN	4028177625259
-----	---------------

ETIM 9	EC002270
--------	----------

ECLASS 8.0	27400613
------------	----------

Aprobaciones

Aprobaciones	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
--------------	--

Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK
---------------	---
