

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.130

Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 00 hasta t. 3

Estado: 4/05/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9343.130 - Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 00 hasta t. 3 con control de fusibles electrónico

Características

Referencia	SV 9343.130
Material	Poliamida Protección frente al fuego según UL 94 Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado
Color	Chasis: RAL 7035 Tapa: RAL 7035/7001
Espacio de embornado p. pletinas flexibles	Ancho del espacio de embornado: 32 mm Altura del espacio de embornado: 10 mm
Para sistemas de barras con distancia entre centros	60 mm
Salida de cables	arriba/abajo
Tipo de conexión (eléctrica)	Tornillo M10
Intensidad de servicio máx.	250 A
Tensión de servicio	400 V - 690 V, 3~
Para tamaño NH	1
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensiones	Anchura: 184 mm Altura: 298 mm
Conexión de conductores redondos	10 - 150 mm ²
Adecuado para barras colectoras	Altura: 5, 10 mm
N° de polos	3 polos
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	2.498

Características

Peso bruto	2.505
Contenido de cobre (kg / pza.)	0.44
Código arancelario	85369095
EAN	4028177540354
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

Aprobaciones

Aprobaciones	CQC-CCC
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK