

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.350

**Seccionador bajo carga para
fusibles NH**

Estado: 13/05/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9343.350 - Seccionador bajo carga para fusibles NH con control de fusibles electromecánico

Características

| | |
|---|--|
| Referencia | SV 9343.350 |
| Ejecución | Para sistemas de embarrados de 60 mm |
| Material | Poliamida Protección frente al fuego según UL 94 Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado |
| Color | Chasis: RAL 7035 Tapa: RAL 7035/7001 |
| Espacio de embornado p. pletinas flexibles | Ancho del espacio de embornado: 50 mm Altura del espacio de embornado: 10 mm |
| Para sistemas de barras con distancia entre centros | 60 mm |
| Salida de cables | arriba/abajo |
| Tipo de conexión (eléctrica) | Tornillo M10 |
| Intensidad de servicio máx. | 630 A |
| Tensión de servicio | 690 V, 3~ |
| Para tamaño NH | 3 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibles) |
| Dimensiones | Anchura: 250 mm Altura: 298 mm |
| Conexión de conductores redondos | 10 - 300 mm ² |
| Adecuado para barras colectoras | Altura: 5, 10 mm |
| N° de polos | 3 polos |
| Sección conductor cilíndrico | 10 - 300 mm ² |

Características

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 4.5 kg |
| Peso bruto | 4.705 kg |
| Contenido de cobre (kg / pza.) | 1.44 |
| Código arancelario | 85369095 |
| ETIM 9 | EC000249 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| Descripción producto | SV SECCIONADOR NH 3 630A 690V |

Aprobaciones

| | |
|---------------|---|
| Aprobaciones | CQC-CCC |
| Explicaciones | Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK |