## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9344.210

# Seccionador bajo carga para fusibles NH

Estado: 25/11/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)



## SV 9344.210 - Seccionador bajo carga para fusibles NH

#### Características

Referencia	SV 9344.210
Material	Poliamida Protección frente al fuego según UL 94 Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado
Color	Chasis: RAL 7035 Tapa: RAL 7035/7001
Espacio de embornado p. pletinas flexibles	Ancho del espacio de embornado: 50 mm Altura del espacio de embornado: 10 mm
for mounting plate assembly	sí
Salida de cables	arriba/abajo
Tipo de conexión (eléctrica)	Tornillo M10
Intensidad de servicio máx.	400 A
Tensión de servicio	690 V, 3~
Para tamaño NH	2
Observación	Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones RU. Aplicaciones según RU sólo en combinación con «Special Purpose Fuses».
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensiones	Anchura: 210 mm Altura: 298 mm
Conexión de conductores redondos	10 - 240 mm²
N° de polos	3 polos
Round conductor cross-section	10 - 240 mm²
Unidad de embalaje	1 pza(s).

© Rittal 2025

### Características

Peso neto	3.08
Peso bruto	3.098
Contenido de cobre (kg / pza.)	1
Código arancelario	85369095
EAN	4028177540675
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

# **Aprobaciones**

Aprobaciones	C-UR
	CQC-CCC
	UR + C-UR (recognized)
Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3