


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.015 Portafusibles

Estado: 13/05/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.015 - Portafusibles 31 A hasta 60 A

Portafusibles hasta 60 A, 3 polos, sencillo montaje sobre carriles de soporte de aparellaje o mediante adaptador para aparellaje OM sobre barras colectoras.

Características

Referencia	SV 9345.015
Ejecución	Para fusible de clase J
Material	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
Conexión para conductor cilíndrico	AWG 1 - 18
Tipo de conexión (eléctrica)	Borne
Para tipo de fusible (Class)	J
Intensidad de servicio máx.	30 A
Tensión de servicio	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-8
Observación	Adecuado para montaje a presión sobre carriles de soporte de aparellaje de 35 mm (7,5/15 mm de al.) según DIN EN 60 715 o combinaciones de aparatos RiLine (adaptador/soporte OM).
Test specification	UL 4248-1 UL 4248-4 UL 4248-8
Dimensiones	Anchura: 108 mm Altura: 115 mm
Conexión de conductores redondos	1,5 - 50 mm ²
Adecuada para fusibles	Diámetro: 21 mm Longitud: 57 mm
Rango de tensión para indicador luminoso	110 - 600 V

Características

Valores eléctricos UL (SCCR)	200 kA - 600 V, fusible clase J máx. 30 A, JDDZ/7
N° de polos	3 polos
Sección conductor cilíndrico	1,5 - 50 mm ²
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	0.84 kg
Peso bruto	0.966 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	0.072
Código arancelario	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
Descripción producto	SV PORTAFUSIBLES 30A, 600V.

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK