Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9345.734 Adaptador de aparellaje CB

Estado: 18/11/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)



SV 9345.734 - Adaptador de aparellaje CB 4 polos

Características

	01/ 00 45 70 4
Referencia	SV 9345.734
Material	Poliamida
	Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Casquillos de cobre
	Tornillos de conexión
Intensidad máx.	500 A
Tensión de servicio	690 V, 4~
Salida de cables	abajo
Para sistemas de barras con	60 mm
distancia entre centros	
Observación	Salida de cables: salida del interruptor o con cable de salida desde
	el interruptor
	Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en
	aplicaciones UL
N° de polos	4 polos
Dimensiones	Anchura: 185 mm
	Altura: 300 mm
Adecuado para barras colectoras	Altura: 5, 10 mm
Adecuado para el fabricante (tipo)	Siemens
Adecuado para el fabricante (tipo)	Siemens (VL400)
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	3.36
Peso bruto	3.489
Contenido de cobre (kg / pza.)	2.103
Código arancelario	85369095

© Rittal 2025

Características

EAN	4028177684546
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Aprobaciones

Explicaciones Declaración de conformidad

© Rittal 2025 3