


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1513.510

Skrzynki zaciskowe KL

Stan: 10.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1513.510 - Skrzynki zaciskowe KL bez kołnierza

Lakierowana obudowa z pokrywą z blachy stalowej, bez płyty kołnierzowej. Stopień ochrony IP 66.



Cechy

Nr kat.	KL 1513.510
Materiał	Obudowa: blacha stalowa Pokrywa: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Powierzchnia	Obudowa i pokrywa: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Obudowa z pokrywą Szybkozłącze wraz z tulejkami z tworzywa
Protection category NEMA	NEMA 4
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 66
Kod IK	IK08
Wymiary	Szerokość: 800 mm Wysokość: 400 mm Głębokość: 120 mm
Grubość materiału pokrywy	1,25 mm
Grubość materiału obudowy	1,38 mm
Materiały podstawowe	Blacha stalowa
Opak.	1 szt.

Cechy

Waga netto	10,458 kg
Masa brutto	11,007 kg
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis produktu	KL Skrzynka zaciskowa, SxWxG: 800x400x120 mm, blacha stalowa, bez płyty montażowej, z pokrywą, bez płyty kołnierzowej

Aprobaty

Aprobaty	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Wyjaśnienia	Deklaracja producent Deklaracja zgodności UK