

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1569.000

# Skrzynka zaciskowa KX

Stan: 09.07.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1569.000 - Skrzynka zaciskowa KX Stal nierdzewna

Obudowa małogabarytowa KX ze stali nierdzewnej oferuje maksymalną jakość i spójność danych inżynierskich oraz elastyczność i bezpieczeństwo w wielu różnych zastosowaniach.



## Cechy

Nr kat.	KX 1569.000
Opis produktu	System Perfection. Nowa obudowa małogabarytowa KX ze stali nierdzewnej oferuje maksymalną jakość i spójność danych inżynierskich oraz elastyczność i bezpieczeństwo w wielu różnych zastosowaniach.
Materiał	Obudowa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304) Pokrywa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Powierzchnia	Obudowa i pokrywa: szlif prosty, ziarno 180
Zakres dostawy	Obudowa z pokrywą Szybkozłącze wraz z tulejkami z tworzywa
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 66

## Cechy

Type rating według UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Typ 12
Wymiary	Szerokość: 400 mm Wysokość: 300 mm Głębokość: 120 mm
Grubość materiału pokrywy	1,25 mm
Grubość materiału obudowy	1,25 mm
Zamknięcie	Liczba zamknięć: 4
Materiały podstawowe	Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Opak.	1 szt.
Waga netto	4,3 kg
Masa brutto	4,56 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	17,38
Numer taryfy celnej	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis produktu	KX Skrzynka zaciskowa, SxWxG: 400x300x120 mm, stal nierdzewna 1.4301, bez płyty montażowej, z pokrywą, z szybkozłączką

## Aprobaty

Aprobaty	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
----------	--

# Aprobaty

---

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności  
PCF-declaration