



KX 1612.100

Obudowa typu Bus KX, blacha stalowa, z wkładką dwupiórkową

Stan: 09.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1612.100 - Obudowa typu Bus KX, blacha stalowa, z wkładką dwupiórkową

Obudowa ścienna z blachy stalowej, z pokrywą i przezroczystą szybą. Klasa ochrony IP 65/ NEMA 12 Do instalowania modułów magistral i czujników praktycznie wszystkich producentów.



Cechy

Nr kat.	KX 1612.100
Wersja	z szybą
Materiał	Obudowa: blacha stalowa Pokrywa: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie Szyba obserwacyjna: Poliwęglan, 4 mm Płyta montażowa: blacha stalowa, ocynkowana
Powierzchnia	Obudowa i pokrywa: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Obudowa z pokrywą na zawiasach Szyba w pokrywie Płyta montażowa Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 65

Cechy

Type rating według UL 50E	Typ 1 Typ 12
Kod IK	IK08
Wymiary	Szerokość: 600 mm Wysokość: 300 mm Głębokość: 155 mm
Grubość materiału pokrywy	1,25 mm
Grubość materiału obudowy	1,25 mm
Grubość materiału płyty montażowej	2 mm
Materiały podstawowe	Blacha stalowa
Numer taryfy celnej	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis produktu	KX Obudowa typu Bus, SxWxG: 600x300x155 mm, z płytą montażową, z zamkiem dźwigienkowym

Aprobaty

Aprobaty	C-UL
----------	------