


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2314.000

Szyna nośna TH 35/7,5

Stan: 07.07.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2314.000 - Szyna nośna TH 35/7,5 zgodnie z PN-EN 60715

Długość dopasowana do szerokości obudowy.



Cechy

Nr kat.	SZ 2314.000
Wersja	TH 35/7,5
Opis produktu	Długość dopasowana do szerokości obudowy.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Ocynkowana
Długość szyny nośnej	137 mm
Pasujący do	Typ obudowy: AX KX AE KL KL-HD Szerokość: = 150 mm
Opak.	10 szt.
Waga netto	0,41 kg
Masa brutto	0,436 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	73269098

Cechy

ETIM 9	EC001285
ETIM 8	EC001285
ECLASS 8.0	27189234
Opis produktu	SZ Szyna nośna TH 35/7,5 zgodna z PN-EN 60 715, do szer.: 150 mm, dł.: 137 mm
