

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 2410.120

Dławiki kablowe HD

Stan: 22.05.2024 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 2410.120 - Dławiki kablowe HD

Dławik kablowy HD IP 68 (5 bar, 30 min)



Cechy

Nr kat.	HD 2410.120
Wersja	EMC
Korzyści	Skuteczne zapobieganie gromadzeniu się szkodliwych mikroorganizmów poprzez gładką i zamkniętą do zewnątrz powierzchnię. Łatwiejsze i szybsze czyszczenie w porównaniu z tradycyjnymi dławikami.
Zastosowania	Produkcja i pakowanie artykułów spożywczych Przemysł farmaceutyczny Biotechnologia Przemysł chemiczny
Materiał	Nakrętka: stal nierdzewna 1.4305 (AISI 303) Uszczelka: zgodność z FDA 21 CFR 177.2600
Wymiary	Gwint: M20 x 1,5
Do kabli Ø	6 - 12 mm
Zakres temperatury pracy	-20 °C...100 °C

Cechy

Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Opak.	5 szt.
Masa/opak.	0,33 kg
Numer taryfy celnej	73181900
EAN	4028177552159
E-Number Sweden	E1703738
ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Aprobaty

Wyjaśnienia	Deklaracja producent
-------------	----------------------