

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2411.801**

**Dławiki kablowe z mosiądzu**

Stan: 13.04.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.801 - Dławiki kablowe z mosiądzu

Zintegrowane blachy zaciskowe zapewniają równomierne dokręcenie i zabezpieczenie naciągu okablowania.

## Cechy

Nr kat.	SZ 2411.801
Korzyści	Złącze skręcane i przeciwnakrętka w jednym. Blachy zaciskowe do równomiernego dokręcenia oraz zabezpieczenia naciągu okablowania
Materiał	Mosiądz Uszczelka: CR/NBR
Powierzchnia	Niklowana
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Wymiary	Wysokość: 22 mm
Gwint	M12 x 1,5
Długość gwintu	6 mm
Min. średnica kabla	3 mm
Max. średnica kabla	6,5 mm
Zakres temperatury pracy	-40 °C...100 °C
torque	5,5 Nm
Rozmiar klucza	14 mm
Wymiary	Gwint: M12 x 1,5 Długość gwintu: 6 mm
Type rating według UL 50E	Type 4X
Opak.	15 szt.
Waga netto	0,195 kg
Masa brutto	0,222 kg
Numer taryfy celnej	74198090

## Cechy

---

ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Opis produktu	Dławik kablowy SZ z mosiądzu, wielkość: M12x1,5, do kabli $\varnothing$ 3-6,5 mm

---

## Aprobaty

---

Aprobaty	UR + C-UR (recognized) VDE
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK

---