

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.915 Bloque de conexión

Estado: 29/05/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.915 - Bloque de conexión

Para la conexión de conductores o pletinas flexibles.

Características

Referencia	SV 9677.915
Descripción producto	Para la conexión de conductores o pletinas flexibles.
Material	Chapa de acero, galvanizada E-Cu, cincado
Salida de cables	arriba/abajo
Tipo de conexión (eléctrica)	Borne
Intensidad máx.	1,000 A
Dimensiones	Anchura: 98 mm
Conexión de conductores redondos	185 - 300 mm ²
Adecuado para barras colectoras	Altura: 10 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	1.2 kg
Peso bruto	1.35 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	0.893
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,1 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	85369095
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Descripción producto	SV CONNECTION BLOCK 2x300QMM,

Aprobaciones

Aprobaciones

UL + C-UL (listed)

Explicaciones

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad UK