



VX 9680.606 - Sistema de armarios ensamblables VX25

Armario modular para Ri4Power

Sistemas ensamblables VX para equipamiento con puertas parciales y partición interior de tipo modular.

Características

Referencia	VX 9680.606
Material	Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie	Armazón de armario: imprimación por inmersión Dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Chapas de entrada de cables: galvanizadas
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Armazón del armario Dorsal Chapas de entrada de cables
Grado de protección IP según EN 60 529	Hasta IP 54, en función del revestimiento
Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
Dimensiones	Anchura: 600 mm Altura: 2.000 mm Profundidad: 600 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	41.82 kg
Peso bruto	45.2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	125,7 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	94032080

Características

ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Descripción producto	SV ARMARIO MODULAR Ri4Power VX25 600x2000x600mm

Aprobaciones

Certificados	Superficie
Explicaciones	Declaración de conformidad UK
