

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.220

Lampa systemowa LED

Stan: 26.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.220 - Lampa systemowa LED

Lampa systemowa LED - pierwsza lampa opracowana specjalnie do szaf sterowniczych!
Innowacyjna technologia LED zapewniająca więcej światła pod każdym kątem.



Cechy

Nr kat.	SZ 2500.220
Wersja	bez gniazdka
Korzyści	Optymalne oświetlenie w całej szafie sterowniczej Do wyboru wersje z mocowaniem zatrzaskowym, przykręcanym i magnetycznym Odpowiednie wyposażenie do każdego zastosowania
Wersja	Możliwość obrotu złącza wtykowego o 90° Regulacja rozkładu oświetlenia
Materiał	Korpus lampy: aluminium ciągnięte i prasowane Osłona lampy: poliwęglan Zaślepki lampy: PC-ABS
Kolor	Obudowa: RAL 7016
Zakres dostawy	Wraz ze śrubami mocującymi
Moc znamionowa	11 W
Możliwości przyłączenia	Zasilanie, 2-bieg. Okablowanie w szeregu, 2-bieg. Wyłącznik pozycyjny drzwi
Klasa ochrony	III (SELV)

Cechy

Rodzaj montażu oświetlenia	Wkręcana Mocowanie na zatrzaski Mocowanie na magnesy (akcesoria)
Możliwości montażu	Bezpośrednio do profilu szafy z siatką wymiarową 25 mm
Strumień światła	900 lm
Kolor światła	4.000 K (neutralny biały)
Wskazówka	Akcesoria przyłączeniowe są zamawiane osobno
Wymiary	Szerokość: 437 mm Wysokość: 75 mm Głębokość: 23 mm
Zakres temperatury pracy	-20 °C...55 °C
Napięcie znamionowe robocze	24 V (DC)
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 20
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,394 kg
Masa brutto	0,54 kg
Numer taryfy celnej	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Opis produktu	SZ Lampa systemowa LED, 900 lumenów, dł.: 437 mm, 24 V DC

Aprobaty

Aprobaty	CQC ENEC UL + C-UL (listed)
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK