


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.530

Przewód przyłączeniowy

Stan: 26.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.530 - Przewód przyłączeniowy

Do szybkiego i łatwego podłączenia lampy systemowej LED.

Cechy

Nr kat.	SZ 2500.530
Wersja	Okablowanie w szeregu, 3-bieg. (z gniazdkiem i wtykiem)
Opis produktu	Do szybkiego i łatwego podłączenia lampy systemowej LED.
Kolor	Pomarańczowy
Długość	1000 mm
AWG	AWG 16
Normy	Przewody zasilania: AVL2 Złącze wtykowe zasilania sieciowego: ECBT2
Wymiary	Długość: 1.000 mm
Napięcie znamionowe robocze	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,15 kg
Masa brutto	0,16 kg
Numer taryfy celnej	85444290
ETIM 9	EC001576
ETIM 8	EC001576
ECLASS 8.0	27060402
Opis produktu	SZ Kabel przyłączeniowy, do przewodu połączeń pośrednich, 3-bieg., 100-240 V, dł.: 1000 mm, UL

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

UR + C-UR (recognized)

Wyjaśnienia

Deklaracja producent

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności UK