



# AX 2572.100 - Płyta kołnierzowa metalowa z wytłoczeniem metrycznym, do AX

Wystarczy wyłamać otwory pod dławiki kablowe przy pomocy śrubokręta.

## Cechy

Nr kat.	AX 2572.100
Opis produktu	Wystarczy wyłamać otwory pod dławiki kablowe przy pomocy śrubokręta.
Materiał	Blacha stalowa
Kolor	RAL 7035
Wskazówka	Przyporządkowanie rozmiarów płyt kołnierzowych można znaleźć w poszczególnych obudowach
Liczba wycisków metrycznych	6 x M16 4 x M20 10 x M25 2 x M32 2 x M40
Wymiary	Szerokość: 339 mm Głębokość: 149 mm
Pasujący do	Typ obudowy: AX
Płyta kołnierzowa	Wielkość: 2
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 66 przy fachowym montażu
Type rating według UL 50E	Typ 1 Type 12K
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,6 kg
Masa brutto	0,605 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3 kg CO2 eq (Cat B)

## Cechy

---

Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Opis produktu	SZ Płyta kołnierзова metalowa, do AX, z wytłoczeniem metrycznym, SxG: 339x149 mm, do płyt kołnierzowych rozmiar 2

## Aprobaty

---

Aprobaty

UL + C-UL - FTTA