

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3126.230

Kompaktowe chłodzenie

Stan: 04.03.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3126.230 - Kompaktowe chłodzenie do Micro Data Center

Klimatyzator kompaktowy nadaje się do stosowania w pomieszczeniach z zainstalowaną klimatyzacją lub wystarczającą wentylacją oraz przy braku lub niewielkich wymaganiach odnośnie poziomu hałasu.

Cechy

Nr kat.	SK 3126.230
Opis produktu	Do chłodzenia Micro Data Center Level B i Level E. Klimatyzator typu split składa się z jednostki wewnętrznej (parownika) i jednostki zewnętrznej, przy czym jednostka wewnętrzna jest przymocowana do ścianki bocznej wewnątrz Micro Data Center, a jednostka zewnętrzna do drzwi serwisowych.
Korzyści	Osobne, hermetycznie odseparowane obiegi wewnętrzne i zewnętrzne Brak przenikania kurzu i gazu pożarowego Jednostki wewnętrzna i zewnętrzna są połączone ze sobą przewodami sterującymi i czynnika chłodniczego oraz oddzielone pod względem ochrony przeciwpożarowej Powietrze w Micro Data Center jest prowadzone poziomo. Odpowiednie prowadnice zapewniają dokładne ukierunkowanie powietrza. Dzięki oddzieleniu strony "zimnej" od "cieplej", unika się mieszania się powietrza, a efektywność chłodzenia wzrasta.
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Jednostka wewnętrzna (parownik) Jednostka zewnętrzna Przewody czynnika chłodniczego Przewody danych i zasilające
Prąd znamionowy maksymalny	Przy 50 Hz: 3,3 A Przy 60 Hz: 3,5 A
Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511	2.070 W/2.300 W

Cechy

Prąd rozruchowy (maksymalny)	Przy 50 Hz: 14,2 A Przy 60 Hz: 14,7 A
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L35	1.275 W/1.615 W
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L50	1.525 W/1.920 W
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	Wtykowa kostka przyłączeniowa
Czas pracy	100 %
Regulacja temperatury	Sterownik Komfort (ustawienie fabryczne +25 °C)
Przy 60 Hz	3,5 A
Motor circuit-breaker	tak
Poziom ciśnienia akustycznego	70 dB(A)
OUT_COL_REFRIGERATION_FACTOR_RANGE_L35_L35_50_60HZ	2
Zakres temperatury pracy	20 °C...55 °C
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)	28 bar
Zabezpieczenie wstępne	Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 6,3...10 A
Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511	Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 2.500 W Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 3.090 W Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 2.070 W Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 2.300 W
Opak.	1 szt.
Numer taryfy celnej	84158200
ECLASS 8.0	27180704
Opis produktu	SK Kompaktowe chłodzenie, 2,5 kW, 3~, 400 V, 50 HZ