

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3140.140

Wentylator dachowy, wentylacja dachowa

Stan: 13.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3140.140 - Wentylator dachowy, wentylacja dachowa

Nowa generacja wentylatorów dachowych to system do wszystkich rozmiarów: potrzebne jest już tylko jedno wycięcie montażowe dla wszystkich klas mocy. Dzięki inteligentnemu prowadzeniu powietrza i niewielkim spadkom ciśnienia oferuje wysoką efektywność, a wysoką klasę ochrony IP54 umożliwia innowacyjne mocowanie zatrzaskowe.



Cechy

Nr kat.	SK 3140.140
Wersja	zabudowa dachowa
Opis produktu	Wentylatory dachowe o wysokiej klasie ochrony z możliwością elastycznego montażu od wewnątrz lub od zewnątrz.
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Kompletna jednostka wraz z filtrem fałdowanym
Wentylator	promieniowy, silnik trójfazowy
Wydajność powietrza swobodna (z filtrem fałdowanym)	Przy 50 Hz: 800 m ³ /h Przy 60 Hz: 853 m ³ /h
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 575/600 m ³ /h
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 555/565 m ³ /h 2 x 3243300: 660/685 m ³ /h

Cechy

Wydajność powietrza swobodna (bez mat filtracyjnych)	Przy 50 Hz: 863 m ³ /h Przy 60 Hz: 942 m ³ /h
Napięcie znamionowe robocze	380 V - 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz 400 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Moc znamionowa Pel	Przy 50 Hz: 98 W Przy 60 Hz: 130 W
Prąd znamionowy maksymalny	Przy 50 Hz: 0,17 A Przy 60 Hz: 0,2 A
Wymiary	Szerokość: 400 mm Wysokość: 133 mm Głębokość: 400 mm
Głębokość montażowa	34,6 mm
Wycięcie montażowe	Szerokość wycięcia: 258 mm Głębokość wycięcia: 258 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 21 bez maty filtracyjnej IP 54 z filtrem fałdowanym
Klasa ochrony NEMA	NEMA 12
Wskazówka	W celu zwiększenia stopnia ochrony do IP 55 można opcjonalnie zastosować filtr z włókny (patrz akcesoria). W celu polepszenia efektywności energetycznej i wydłużenia żywotności urządzeń zaleca się zastosowanie regulatorów lub wskaźników temperatury.
Żywotność wentylatorów (L10, 40 °C)	Przy 50 Hz: 63.500 h Przy 60 Hz: 61.500 h
Zakres temperatury pracy	-20 °C...55 °C
Temperatura składowania	-40 °C...70 °C
Poziom ciśnienia akustycznego	Przy 50 Hz: 56 dB(A) Przy 60 Hz: 58 dB(A)
Opak.	1 szt.
Waga netto	6 kg
Masa brutto	6,02 kg
Numer taryfy celnej	84145915

Cechy

ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Opis produktu	SK Wentylatory dachowe TopTherm, 863/942 m ³ /h, 380-415 V, 3~, 50/60 Hz, 400-480 V, 3~, 60 Hz, SxWxG: 400 x 133 x 400 mm

Aprobaty

Aprobaty	CSA IEC CB 30 - KC Korea Sprawdzone bezpieczeństwo przez TÜV UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK