

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3166.115

## Wentylatory dachowe

Stan: 22.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3166.115 - Wentylatory dachowe do VX IT, TS IT

Wentylatory dachowe do strefy biurowej o bardzo niskim poziomie hałasu 39 dB(A) i dużym strumieniu objętościowym (swobodnym 1245 do 1345 m<sup>3</sup>/h).

## Cechy

Nr kat.	SK 3166.115
Korzyści	Łatwa technika przyłączeniowa z gniazdem C13 Efektywna energetycznie regulacja obrotów z ustawioną charakterystyką Bardzo cichy i dzięki temu nadający się do zastosowania w środowisku biurowym Możliwość zastosowania na całym świecie dzięki międzynarodowym aprobatom i obsłudze wielu napięć
Zastosowania	Do strefy biurowej
Sposób działania	Regulacja obrotów wentylatora umożliwia optymalne dostosowanie mocy do rzeczywistego zapotrzebowania
Materiał	Blacha stalowa, lakierowana
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	1 zespół wentylatorowy Regulator obrotów Gotowe do podłączenia Wraz z zestawem montażowym Wskazówki dotyczące instalacji i skrócona instrukcja obsługi Bez płyty dachowej
Napięcie znamionowe robocze	100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Uwaga dot. nr kat.	Redukcja podanej wydajności powietrza do 800 m <sup>3</sup> /h przy oporach ciśnienia na poziomie 40 Pa, przy zastosowaniu dwóch wentylowanych osłon cokołu
Prąd znamionowy maksymalny	Przy 50 Hz: 0,5 A Przy 60 Hz: 0,5 A
Wersja	wstępnie złożone

# Cechy

Wymiary	Szerokość: 470 mm Wysokość: 200 mm Głębokość: 470 mm
Wycięcie montażowe	Szerokość:410 mm Głębokość:410 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 20
Regulacja temperatury	Wentylator z regulacją prędkości obrotowej
Zakres temperatury pracy	5 °C...55 °C
Moc znamionowa Pel	Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 24 W Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 24 W
Wydajność powietrza (swobodna)	1245 m <sup>3</sup> /h
Wydajność powietrza (w punkcie znamionowym pracy)	800 m <sup>3</sup> /h
Poziom hałasu (w punkcie znamionowym pracy)	39 dB(A)
Zabezpieczenie wstępne	Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 10 A
Opak.	1 szt.
Waga netto	11,267 kg
Masa brutto	11,86 kg
Numer taryfy celnej	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Opis produktu	SK Roof-mounted fan 100-130 V, 50-60 Hz, speed-controlled, 800 m <sup>3</sup> /h, for VX IT, for office environments (very quiet), WxHxD: 470x200x470 mm, RAL 9005

# Aprobaty

# Aprobaty

---

Aprobaty

UL + C-UL (listed)

---

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności