


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3171.100

Mata filtracyjna z włókniny

Stan: 05.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3171.100 - Mata filtracyjna z włókniny

Zapassowe maty filtracyjne do wentylatorów dachowych, wentylatorów filtrujących lub Thermoelectric Cooler do efektywnej ochrony komponentów szafy sterowniczej przed brudem, pyłem i wodą.

Cechy

| | |
|---------------------|---|
| Nr kat. | SK 3171.100 |
| Wersja | do wentylatorów filtrujących |
| Opis produktu | Ze sprasowanej włókniny o budowie progresywnej. Odporność temperaturowa do 100 °C, samogasnąca klasa F1 według DIN 53 438. Od strony zapyłonego powietrza: struktura otwarta. Strona czystego powietrza: struktura zamknięta. Bezpieczne zatrzymanie prawie każdego rodzaju kurzu powyżej wielkości ziarna 10 µm. |
| Materiał | Włókno chemiczne |
| Wskazówka | Nie nadaje się do stosowania w wentylatorach filtrujących EMC. |
| Pasuje do nr kat. | 3239.... |
| Wymiary | Szerokość: 173 mm Wysokość: 173 mm Głębokość: 17 mm |
| Klasa filtra | według PN-EN 779: G3 według PN-EN ISO 16890: ISO Coarse 50 % |
| Opak. | 5 szt. |
| Waga netto | 0,045 kg |
| Masa brutto | 0,25 kg |
| Numer taryfy celnej | 56039390 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| Opis produktu | SK Zamienna mata filtracyjna, do wentylatorów filtrujących, do SK 3239...., SxWxG: 173 x 173 x 17 mm |

Aprobaty

Aprobaty

CSA

UR + C-UR (recognized)