

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3173.100

## Mata filtracyjna z włókniny

Stan: 25.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3173.100 - Mata filtracyjna z włókniny

Zapassowe maty filtracyjne do wentylatorów dachowych, wentylatorów filtrujących lub Thermoelectric Cooler do efektywnej ochrony komponentów szafy sterowniczej przed brudem, pyłem i wodą.

## Cechy

Nr kat.	SK 3173.100
Wersja	do wentylatorów filtrujących
Opis produktu	Ze sprasowanej włókniny o budowie progresywnej. Odporność temperaturowa do 100 °C, samogasnąca klasa F1 według DIN 53 438. Od strony zapyłonego powietrza: struktura otwarta. Strona czystego powietrza: struktura zamknięta. Bezpieczne zatrzymanie prawie każdego rodzaju kurzu powyżej wielkości ziarna 10 µm.
Materiał	Włókno chemiczne
Wskazówka	Nie nadaje się do stosowania w wentylatorach filtrujących EMC.
Pasuje do nr kat.	3243.... 3244.... 3245....
Wymiary	Szerokość: 289 mm Wysokość: 289 mm Głębokość: 17 mm
Klasa filtra	według PN-EN 779: G3 według PN-EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Opak.	5 szt.
Waga netto	0,1 kg
Masa brutto	0,12 kg
Numer taryfy celnej	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

# Cechy

---

Opis produktu

SK Zamienna mata filtracyjna, do wentylatorów filtrujących, do SK 3243.../3244.../3245..., SxWxG: 289 x 289 x 17 mm

# Aprobaty

---

Aprobaty

CSA  
UR + C-UR (recognized)