

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 1311.600

# Kompaktowa szafa sterownicza HD, jednodrzwiowa

Stan: 05.07.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 1311.600 - Kompaktowa szafa sterownicza HD, jednodrzwiowa

Obudowa dopasowana do wymogów przemysłu spożywczego. Dach obudowy jest pochylony do przodu pod kątem 30°. Łatwe odróżnianie uszczelki od artykułów spożywczych dzięki jej niebieskiemu zabarwieniu



## Cechy

|                 |  |
|-----------------|--|
| Nr kat.         | HD 1311.600  |
| Wersja          | Obudowy Hygienic Design  |
| Zmiana produktu | Jednodrzwiowa obudowa sterownicza Kompakt HD od czerwca 2020 otrzymuje nową płytę montażową obudowy sterowniczej Kompakt AX.   |
| Materiał        | Obudowa i drzwi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)<br>Płyta montażowa: blacha stalowa<br>Wkładka zamka HD: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)<br>Uszczelka: silikon, zgodnie z FDA 21 CFR 177.2600 |
| Powierzchnia    | Obudowa i drzwi: szlif prosty, ziarno 400, chropowatość powierzchni RA < 0,8 µm<br>Płyta montażowa: ocynkowana<br>Uszczelka: farbowana na niebiesko (RAL 5010)                                     |
| Zakres dostawy  | Obudowa zamknięta dookoła<br>Drzwi z wetkniętą uszczelką<br>Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę<br>Płyta montażowa   |

# Cechy

|   |  |
|---|--|
| Wymiary                                 | Szerokość: 610 mm<br>Wysokość z przodu: 650 mm<br>Wysokość z tyłu: 821 mm<br>Głębokość: 300 mm |
| Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.) | 550 mm x 575 mm  |
| Kąt otwarcia drzwi                      | 125°   |
| Kod IK                                  | IK08   |
| Materiały podstawowe                    | Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)  |
| Klasa ochrony IP wg IEC 60 529          | IP 66<br>IP X9   |
| Protection category NEMA                | NEMA 1<br>NEMA 3<br>NEMA 3X<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12<br>NEMA 13                         |
| Type rating według UL 50E               | Typ 1<br>Typ 3<br>Type 3X<br>Type 4<br>Type 4X<br>Typ 12<br>Typ 13                             |
| Opak.                                   | 1 szt.   |
| Waga netto                              | 29 kg  |
| Masa brutto                             | 31 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)                 | 97,04  |
| Numer taryfy celnej                     | 94032080   |
| ETIM 9                                  | EC000261   |
| ETIM 8                                  | EC000261   |
| ECLASS 8.0                              | 27180101   |

# Cechy

---

Opis produktu

HD Compact enclosure, WxHxD: 610x650(H1)x821(H2)x300 mm, stainless steel, 1.4301, with mounting plate, with hinged door and silicone seal

# Aprobaty

---

Aprobaty

UL + C-UL (listed)

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności  
Deklaracja zgodności UK  
PCF-declaration