

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1542.510

Skrzynki zaciskowe KL

Stan: 24.07.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1542.510 - Skrzynki zaciskowe KL Blacha stalowa, z kołnierzem

Lakierowana obudowa z pokrywą z blachy stalowej, z płytą kołnierzową. Stopień ochrony IP 55.



Cechy

Nr kat.	KL 1542.510
Materiał	Obudowa: blacha stalowa Pokrywa: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Powierzchnia	Obudowa i pokrywa: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Obudowa z pokrywą Szybkozłącze wraz z tulejkami z tworzywa Płyty kołnierzowe z blachy stalowej z uszczelkami i zestawem montażowym
Protection category NEMA	NEMA 12
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 55
Kod IK	IK08
Wymiary	Szerokość: 800 mm Wysokość: 200 mm Głębokość: 120 mm
Grubość materiału pokrywy	1,25 mm
Grubość materiału obudowy	1,25 mm

Cechy

Płyty kołnierzowe	: 3 + 3 Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
Materiały podstawowe	Blacha stalowa
Opak.	1 szt.
Waga netto	6,726 kg
Masa brutto	7,08 kg
Numer taryfy celnej	73269098
ECLASS 8.0	27180101
Opis produktu	KL Skrzynka zaciskowa, SxWxG: 800x200x120 mm, blacha stalowa, bez płyty montażowej, z pokrywą, z płytą kołnierzową

Aprobaty

Aprobaty	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności UK