

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1575.000

## E-Box KX, blacha stalowa

Stan: 01.05.2025 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1575.000 - E-Box KX, blacha stalowa

Obudowy małogabarytowe KX, E-Box KX z blachy stalowej oferują wysoki komfort montażu oraz elastyczność przy wyborze systemów zamykania.



## Cechy

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nr kat.                  | KX 1575.000   |
| Opis produktu            | Obudowy małogabarytowe KX, E-Box KX z blachy stalowej oferują wysoki komfort montażu oraz elastyczność przy wyborze systemów zamykania. |
| Materiał                 | Obudowa: blacha stalowa<br>Drzwi: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie  |
| Powierzchnia             | Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny<br>Płyta montażowa: ocynkowana        |
| Kolor                    | RAL 7035  |
| Zakres dostawy           | Obudowa z drzwiami<br>Płyta montażowa<br>Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm<br>Zawiasy 180°                             |
| Protection category NEMA | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 12  |

# Cechy

|   |  |
|---|--|
| Klasa ochrony IP wg EN 60 529           | IP 66  |
| Type rating według UL 50E               | Typ 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Typ 12   |
| Kod IK                                  | IK08   |
| Wymiary                                 | Szerokość: 300 mm<br>Wysokość: 300 mm<br>Głębokość: 155 mm   |
| Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.) | 275 mm x 285 mm  |
| Grubość materiału obudowy               | 1,25 mm  |
| Grubość materiału drzwi                 | 1,25 mm  |
| Grubość materiału płyty montażowej      | 2 mm   |
| Zamknięcie                              | Liczba zamknięć: 1   |
| Materiały podstawowe                    | Blacha stalowa   |
| Opak.                                   | 1 szt.   |
| Waga netto                              | 5.186  |
| Masa brutto                             | 5.5  |
| PCF per pack (cradle-to-gate)           | 20,8 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Note on PCF category                    | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Numer taryfy celnej                     | 94032080   |
| EAN                                     | 4028177816619  |
| E-Number Sweden                         | E3465237   |
| ETIM 9                                  | EC000261   |
| ETIM 8                                  | EC000261   |
| ECLASS 8.0                              | 27180101   |

# Aprobaty

---

Aprobaty

Bureau Veritas  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL (listed)

---

Certyfikaty

Klasa ochrony

---

Wyjaśnienia

Deklaracja producent  
Deklaracja zgodności  
Deklaracja zgodności UK  
PCF-declaration